

 steinel**Akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza 18V, Typ: 063993****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078323 063993
GTIN	4007841063993
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

Kompaktowa akumulatorowa dmuchawa gorącego powietrza mobile heat MH 5 oferuje cztery programy do specyficznych zastosowań. Ilość powietrza regulowana cyfrowo w sześciu stopniach (do 300 l/min).

**w dostawie::**

Wersja bez akumulatora oraz ładowarki i walizki.

**wskazówka:**

Pasujące akumulatory pod nr 078327, a ładowarka pod nr 078328.

Opakowanie: Walizka transportowa

oznaczenie producenta: MH5

pobór mocy: 2200 W

temperatura powietrza: 50 - 500 °C

wydajność objętościowa powietrza: 300 l/min

masa: 660 g

**Opis techniczny**

Napięcie akumulatorów	18 V
pobór mocy	2200 W

Opakowanie	Walizka transportowa
temperatura powietrza	50 - 500 °C
wydajność objętościowa powietrza	300 l/min
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
oznaczenie producenta	MH5
masa	660 g
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza

---

## Akcesoria

Ładowarka Typ ASC55	078328 ASC55
Akumulator Typ CAS-8	078327 CAS-8
Ładowarka Typ ASC145	078328 ASC145