

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Nazwa: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	226430 ST1400
GTIN	
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:

Lepsze odprowadzanie wiórów dzięki wyjątkowej konstrukcji łamacza wiórów płytek skrawających. Maksymalny osiowy kąt natarcia wynoszący 17° zapewnia niskie siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometra GM to wybór nr 1 do obróbki ogólnej.

promień naroża: 0,8 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOMT 060508ER-GM

posuw f_z : 0,08 - 0,25 mm

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOMT 060508ER-GM
posuw f_z	0,08 - 0,25 mm
typ	ST1400
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania