

**TOMT 060508ER-SM, PR1525, Nazwa: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	226433 ST1400
GTIN	
Klasa artykułu	25A

Opis

Wykonanie:

Lepsze odprowadzanie wiórów dzięki wyjątkowej konstrukcji łamacza wiórów płytek skrawających. Maksymalny osiowy kąt natarcia wynoszący 17° zapewnia niskie siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometra SM to wybór nr 1 do mniejszych sił skrawania.

promień naroża: 0,8 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: Płytko skrawająca KOMET®

posuw f_z : 0,08 - 0,2 mm

Opis techniczny

posuw f_z	0,08 - 0,2 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	Płytko skrawająca KOMET®
typ	ST1400
Gatunek	PR1525
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytki skrawająca do frezowania