

RUNPOTEC
HR KABELNZEHSPEZIALIST

Kamera wielofunkcyjna RC2, długość sondy: 30 m



Dane zamówienia

Numer katalogowy	814878 30
GTIN	9120045475562
Klasa artykułu	86A

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjne kamery inspekcyjne do inspekcji wzrokowych w trudno dostępnych miejscach. Kompatybilne ze wszystkimi produktami RUNPOTEC o RTG Ø 6 mm, jak np. PowerRex (nr 814868), Runposticks (nr 814877), Runpo1 (nr 814865) i taśma z włókna szklanego (nr 814882).

- **Kolorowy wyświetlacz LCD 3,5 cala TFT; odległość ogniskowania 30 mm – 80 mm.**
- **Głowica kamery 345000 pikseli (640×480); kąt widzenia 64°.**
- **W głowicy kamery zintegrowano 6× LED.**
- **Klasa ochrony IP 67 (głowica kamery i kabel).**
- **230V lub zasilanie akumulatorowe.**

Zastosowanie:

Idealnie nadaje się do pustych rur (od Ø wewn. 14 mm), stropów podwieszanych, kanałów szybów i kanałów podpodłogowych oraz do prac konserwacyjnych i inspekcji instalacji.

w dostawie::

1 Runpocam RC2 z **przewodem (30 m)** ze szpulą w walizce systemowej, po 1 podwójnej wtyczce USB do ładowania 230 V i 12 V (samochodowa), 1 przewód USB o długości 3 m, 1 akumulatorowa lampa LED dużej mocy 320 lumenów z kablem do ładowania, 1 karta pamięci Micro 8 GB, 1 końcówka Runpogleiter z gwintem przednim, 1 głowica czołowa, 1 magnetyczny zestaw do przeciągania kabli, 1 gwint łączący zestaw RTG Ø 6 mm, 1 zaczep hakowy, 1 nakładka giętka 12 cm, 1 wkładka do gwintów RC2.

kąt otwarcia: 64 stopni

wielkość wyświetlacza: 3,5 cal

rozdzielczość kamery: 640×480 px

Opis techniczny

rozdzielczość kamery	640×480 px
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
kąt otwarcia	64 stopni
długość sondy	30000 mm
wielkość wyświetlacza	3,5 cal
Seria	RC2
wskaźnik	LCD
Ø sondy	13 mm
Rodzaj produktu	Endoskop wideo