

Garant**XNEX 080608, HB7635, Typ: INOX**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 215198 INOX |
| GTIN | 4062406569921 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 3-ostrzowe płytki skrawające. Wydajne materiały do cięcia zapewniają **maksymalną niezawodność procesu.**

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 2 mm

posuw f_z na ząb: 0,1 mm

Opis techniczny

| | |
|--|--------|
| posuw f_z na ząb | 0,1 mm |
| typ | stal |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Gatunek | HB7635 |
| Materiał ostrza | HM |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 2 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Rodzaj produktu | płytki skrawająca do frezowania |