

KERN**Wagi precyzyjne, typ FCB, maks. zakres ważenia: 30000g**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479512 30000
GTIN	4045761202665
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **Możliwość zasilania sieciowego i z baterii. Automatyczne wyłączenie po 3 minutach.**
- **Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).**
- **Zliczanie sztuk: Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.**
- **Funkcja receptury: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).**

Port uniwersalny KERN (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów złącz KUP takich jak na przykład RS-232 lub USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

Drugi wskaźnik na ścianie tylnej.

w dostawie::

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec.

Wyp. dodatkowe:

Bateria nr 081561, wielk. 6LR61; akumulator ek wewnętrzn y na zamówienie. Przewód do transmisji danych i drukarka na zamówienie.

Opis techniczny

głębokość	323 mm
-----------	--------

powtarzalność	0,2 g
szerokość	270 mm
wymiary szalki	253×227 mm
czas narastania sygnału	3 s
odczyt	0,2 g
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
min. masa sztuki	2 g
maks. zakres ważenia	0 - 30000 g
wysokość	110 mm
oznaczenie producenta	FCB
masa netto	2,6 kg
liniowość	±0,6 g
Kalibracja	K2
Rodzaj produktu	Waga precyzyjna

Usługi

Kalibracja DAkKS Waga maksymalny zakres ważenia 50	027710 50
Kalibracja wag maks. zakres ważenia 50 kg	027700 50