

KERN**Waga platformowa, typ EOC, maksymalny zakres ważenia: 300L kg****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	479606 300L
GTIN	
Klasa artykułu	47D

Opis**Wykonanie:**

- Solidna waga platformowa ze stali stopowej do ważenia paczek, zastosowań przemysłowych i zliczania.
- Waga dwuzakresowa z automatycznym przełączaniem odczytu (dokładniejszy odczyt w dolnej połowie zakresu wagi).
- Wskaźnik o wysokości cyfr równej 24 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą za pomocą przewodu elastycznego.
- Duża mobilność dzięki możliwości zasilania akumulatorem i kompaktowej budowie.
- Sygnał wizualny i dźwiękowy wspomaga porcjowanie, dozowanie i sortowanie w zakresie tolerancji.
- Wskazywanie w procentach: Umożliwia odważanie do zadanej wartości (100%) i stwierdzenie odchyłek od niej.
- Zliczanie sztuk: szybka rejestracja dużych liczb sztuk dzięki prostej funkcji zliczania. Możliwość wyboru referencyjnej liczby 5, 10, 25, 50 szt.
- Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie adapter sieciowy, stopka stołowa z uchwytem ściennym, pokrowiec ochronny.
złącze: Interfejs RS232C

stopień ochrony IP: IP 65
Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe
odczyt górnego zakresu ważenia: 100 g
odczyt: 50 g
powtarzalność: 100 g
czas narastania sygnału: 2 s
min. masa sztuki: 100 g
wymiary szalki: 600×500 mm

Opis techniczny

odczyt górnego zakresu ważenia	100 g
min. masa sztuki	100 g
maks. zakres ważenia	0 - 300 kg
odczyt	50 g
masa netto	18,4 kg
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
oznaczenie producenta	Typ EOC
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
czas narastania sygnału	2 s
powtarzalność	100 g
wymiary szalki	600×500 mm
stopień ochrony IP	IP 65
złącze	Interfejs RS232C
Rodzaj produktu	Waga platformowa