



## Ogrodniczki ochronne dla spawacza PROBAN, błękit królewski, Rozmiar odzieżowy DE: 52



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	091599 52
GTIN	4050274860189
Klasa artykułu	09Y

### Opis

#### Wykonanie:

**Klasyyczna**, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo **mocna** i łączy wysoki **komfort noszenia** z dobrą **oddychalnością**. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo. Dzięki elastycznym szelkom ogrodniczki PROBAN® są niezwykle wygodne i komfortowe. Dolna część pleców jest dodatkowo chroniona przez wysoko wyprowadzoną ochroną nerek. Regulacja guzikami po bokach.

- **Dwie kieszonki boczne.**
- **Wzmocniona kieszeń na bawecie, kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i ukrytą listwą z zatrzaskami.**
- **Rozporek z krytym zapięciem na guzik.**

#### Norma:

- **EN ISO 11611, Klasa 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### wskazówka:

Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m<sup>2</sup> z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m<sup>2</sup> sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.  
odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

## Opis techniczny

Rodzaj	męskie
Rozmiar odzieżowy DE	52
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	380 g/m <sup>2</sup>
pranie	Pranie koloru w 60 #
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	błękit królewski
Rodzaj produktu	Spodnie ochronne dla spawacza