



Ogrodniczki ochronne dla spawacza PROBAN, błękit królewski, Rozmiar odzieżowy DE: 50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091599 50
GTIN	4050274860172
Klasa artykułu	09Y

Opis

Wykonanie:

Klasyyczna, jednobarwna odzież ochronna dla spawaczy jest wyjątkowo **mocna** i łączy wysoki **komfort noszenia** z dobrą **oddychalnością**. Odzież zapewnia profilaktyczną ochronę przed wysokimi temperaturami, iskrami i odpryskami spawalniczymi. Ponadto seria charakteryzuje się właściwościami ogniochronnymi, które utrzymują się nawet po wielokrotnym praniu. Obszary zastosowań: Stalownie, przemysł obróbki metali, spawanie, budowa urządzeń, odlewnictwo. Dzięki elastycznym szelkom ogrodniczki PROBAN® są niezwykle wygodne i komfortowe. Dolna część pleców jest dodatkowo chroniona przez wysoko wyprowadzoną ochroną nerek. Regulacja guzikami po bokach.

- **Dwie kieszonki boczne.**
- **Wzmocniona kieszeń na bawecie, kieszeń na metrówkę i kieszeń na pośladkach z patką i ukrytą listwą z zatraskami.**
- **Rozporek z krytym zapięciem na guzik.**

Norma:

- EN ISO 11611, Klasa 2, A1
- EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

wskazówka:

Na zamówienie dostępna seria o gramaturze 470 g/m² z certyfikatem wg EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Lub w lżejszej wersji o gramaturze 320 g/m² sprawdzone wg EN 11611, klasa 1, A1 i EN 11612 A1, B1, C1. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.
odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Opis techniczny

Rozmiar odzieżowy DE	50
Rodzaj	męskie
skład tkaniny	100% bawełny
gramatura materiału / gęstość tkaniny	380 g/m ²
pranie	Pranie koloru w 60 #
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	błękit królewski
Rodzaj produktu	Spodnie ochronne dla spawacza