



## Akumulatorowa piła taśmowa o zwartej konstrukcji, Typ: M12FBS64



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Klasa artykułu	03L

### Opis

#### Wykonanie:

Kompaktowa, mocna, akumulatorowa piła taśmowa FUEL™ z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ do zastosowań przenośnych o bardziej poręcznej konstrukcji.

- Łatwa, beznarzędziowa wymiana brzeszczota.
- Bezstopniowa regulacja prędkości taśmy za pomocą przełącznika.
- Solidna konstrukcja metalowa, hak metalowy.
- Oświetlenie diodowe LED obszaru cięcia.

#### w dostawie::

Zawiera 2× akumulator M12 B4, ładowarkę, walizkę transportową.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i osprzęt zob. nr 073816 i 073809. Odpowiednie tarcze do piły tarczowej na zamówienie.

### Opis techniczny

długość brzeszczotu do pił taśmowych	776 mm
masa	3,2 kg

Napięcie akumulatorów	12 V
prędkość taśmy	0 - 116 m/min
pojemność akumulatora	4 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maks. głębokość cięcia 90°	64 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
oznaczenie producenta	M12FBS64
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
szerokość brzeszczotu do pił taśmowych	13 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 12 V
Rodzaj produktu	Piły

## Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowy Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
System akumulatorów litowo-jonowych M12B4 typ akumulatora MB12	073815 MB12
Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
System akumulatorów litowo - jonowych M12B6 typ akumulatora MB12	073829 MB12
System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12