

Przystawki kątowe do wierceń , Typ: SHW



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Pasuje do wszystkich typowych wkrętaków i wiertarek. Przekładnia ze stali wysokiej jakości. Wymiar narożny 30 mm. Panewka łożyska z kołnierzem oporowym do ogranicznika momentu obrotowego jest obracana bezstopniowo o 360°. Uchwyt magnetyczny, odpowiada bitowi sześciokątnemu 1/4 cala. Nasadka kąтова wiertarsko-wkrętarska stanowi idealne rozwiązanie do wszystkich przypadków wykonywania połączeń śrubowych w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.

w dostawie::

Przystawki kątowe oraz bity do śrubokrętu SHOCKWAVE™ 10×25 mm.

Opis techniczny

maksymalny moment obrotowy	225 Nm
typ	SHW
Rodzaj produktu	Uchwyt wkrętaka

