



Szczypce przednie czernione, długość całkowita: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	705991 200
GTIN	4003773087243
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Specjalna, szczególnie wąska główka do pracy w ciasnych miejscach. **Przegub przetykowy** (= podwójnie prowadzona zapadka) i zabezpieczenie przed zakleszczeniem palców. Regulacja precyzyjna z zapadką za pomocą przycisku na sprężynie, ustawianie w 5 położeniach zapewnia lepsze dopasowanie rozwartości. Funkcja chwytania z przodu i z boku. Szczypce czernione na szaro, główka polerowana, zęby dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 61 HRC).

Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zastosowanie:

Bezpieczne chwytanie z przodu również płaskich elementów dzięki przyleganiu w trzech punktach. Chwytanie, dokręcanie i odkręcanie również ulepszanych łbów śrub oraz zużytych trzpieni i śrub.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

Opis techniczny

długość całkowita	200 mm
Ochrona przed zakleszczeniem	tak
szerokość szczęk	11 mm
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego	5
rozstaw do rur	7/8 cal
Średnica mocowania sześciokąta	22 mm
Samozaciskające się	tak

długość szczęk	27 mm
oznaczenie producenta	TwinGrip
wykonanie szczęk	Przyleganie w 3 punktach
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
Rodzaj produktu	Szczypce do instalacji wodnych