



Mocne szczypce tnące, boczne, chromowane z izolacją wg VDE i z uchem ochronnym, długość całkowita: 200 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	706051 200
GTIN	4003773081494
Klasa artykułu	73F

Opis

Wykonanie:

Szczypce z uchem ochronnym do umieszczania zabezpieczeń przed upadkiem. Ucho ochronne zesparowane z nakładką, obciążalne dynamicznie do wysokości upadku do 3 m.

Izolacja do 1000 Volt wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Zastosowanie:

Do stosowania w budownictwie naziemnym, podziemnym, konserwacji budynków, podczas wspinaczki przemysłowej, krycia dachów, w budowie stoisk targowych itd.

Materiał:

Stal elektrolityczna, chromowo - wanadowa, kuta matrycowo.

wskazówka:

Pozostałe wykonania i wielkości dostępne na zamówienie.

do cięcia miękkiego drutu do \varnothing : 4,2 mm

do cięcia twardego drutu do \varnothing : 3 mm

do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing : 2,5 mm

Opis techniczny

do cięcia twardego drutu do \varnothing	3 mm
do cięcia drutu fortepianowego do \varnothing	2,5 mm
długość całkowita	200 mm
do cięcia miękkiego drutu do \varnothing	4,2 mm

materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
mocne szczypce tnące boczne	tak
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie
ze sprężyną rozwierającą	nie
Rodzaj produktu	Szczypce tnące