



Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: GSB1235



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna, poręczna wkrętarka akumulatorowa o masie tylko **1 kg**.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy 12V, ładowarka oraz torba transportowa.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 12 V

oznaczenie producenta: GSB 12V-35

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 3 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 460 min ⁻¹
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	32 mm
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1 - 10 mm
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1750 min ⁻¹
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
typowe zastosowanie	Medium
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	< 2,5 m/s ²
pojemność akumulatora	3 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	2
oznaczenie producenta	GSB 12V-35
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	20 Nm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	35 Nm
masa	1 kg
maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	10,5 m/s ²
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa

Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B12 V

073855 B12

Ładowarki akumulatorów Typ GAL1240

073866 GAL1240