

HOLEX**Para rękawic Pro Cut D / Protector, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094603 8
GTIN	4062406572198
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

HOLEX Pro Cut D. Działe bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do zastosowania podczas precyzyjnych i uniwersalnych czynności, zabezpieczające w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest duże. Z powłoką z poliuretanu i pianki nitylowej oraz bardzo dobrze dopasowanym kształtem zapewniającym doskonałą sprawność palców. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Idealne do stosowania w suchym i zaolejonym otoczeniu.

Technologia dziewiarska 18 Gauge.

Z dodatkowymi ochraniaczami grzbietu dłoni, zapewniającymi ochronę przed lekkimi uderzeniami i zderzeniami.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

Kategoria ochrony	Kategoria II
rozmiar rękawic	8
Rodzaj rękawic	Rękawice antyprzecięciowe
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	3X42D
materiał podłoża	HPPE
powłoka	PU / pianka nitylowa
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
Stopień ochrony przed przecięciem	D