

HOLEX**Para rękawic Pro Cut D, rozmiar rękawic: 8****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094602 8 |
| GTIN | 4062406572143 |
| Klasa artykułu | 02H |

Opis**Wykonanie:**

HOLEX Pro Cut D. Działe bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do zastosowania podczas precyzyjnych i uniwersalnych czynności, zabezpieczające w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest duże. Z powłoką z poliuretanu i pianki nitrylowej oraz bardzo dobrze dopasowanym kształtem zapewniającym doskonałą sprawność palców. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Idealne do stosowania w suchym i zaolejonym otoczeniu.

Technologia dziewiarska 18 Gauge.**Norma:**

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: czarny / szary

Opis techniczny

| | |
|-----------------|---|
| rozmiar rękawic | 8 |
|-----------------|---|

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Kategoria ochrony | Kategoria II |
| Rodzaj rękawic | Rękawice antyprzecięciowe |
| Technologia tkania | 18G |
| EN 388:2016 | 3X42D |
| materiał podłoża | HPPE |
| powłoka | PU / pianka nitylowa |
| zakres zastosowania | Precyzyjne / uniwersalne |
| kolor | czarny / szary |
| Stopień ochrony przed przecięciem | D |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |