

**HOLEX****Para rękawic Pro Cut D / Protector, rozmiar rękawic: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094603 10
GTIN	4062406572211
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

HOLEX Pro Cut D. Działe bezszwowe rękawice odporne na przecięcie do zastosowania podczas precyzyjnych i uniwersalnych czynności, zabezpieczające w sytuacjach, gdy ryzyko przecięcia jest duże. Z powłoką z poliuretanu i pianki nitrylowej oraz bardzo dobrze dopasowanym kształtem zapewniającym doskonałą sprawność palców. Wzmocnienie w obszarze mięśnia zginacza kciuka zapewnia większą trwałość. Idealne do stosowania w suchym i zaolejonym otoczeniu.

**Technologia dziewiarska 18 Gauge.**

Z dodatkowymi ochraniaczami grzbietu dłoni, zapewniającymi ochronę przed lekkimi uderzeniami i zderzeniami.

**Norma:**

EN 388; EN 420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: D

kolor: czarny / szary

**Opis techniczny**

Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice antyprzecięciowe
rozmiar rękawic	10
Technologia tkania	18G
EN 388:2016	3X42D
materiał podłoża	HPPE
powłoka	PU / pianka nitylowa
zakres zastosowania	Uniwersalne
kolor	czarny / szary
Stopień ochrony przed przecięciem	D