



Młoty udarowe, Typ: GBH221



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Solidne młoty udarowe z **uchwytem narzędziowym SDS-plus** i szybkim posuwem przy wierceniu.

- **Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony użytkownika i maszyny.**
- **Płynna regulacja prędkości obrotowej umożliwia dokładne nawiercenie.**
- **Różne możliwości zastosowania dzięki funkcji przecinaka (obroty wyłączone).**
- **Obroty prawe i lewe do uwalniania zakleszczonych wiertel.**

w dostawie::

W komplecie dodatkowy uchwyt i szmatka do czyszczenia. Z ogranicznikiem głębokości 210 mm i walizką transportową.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opakowanie: Walizka transportowa

chwyt: SDS Plus

oznaczenie producenta: GBH 2-21 D

pobór mocy: 650 W

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie: 30 mm

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie: 20 mm

energia udaru: 2 J

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	20 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
pobór mocy	650 W
chwyt	SDS Plus
energia uderzenia	2 J
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
masa	2,3 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka transportowa
oznaczenie producenta	GBH 2-21 D
maks. wibracje wg EN	13,5 m/s ²
Rodzaj produktu	Młoty uderowe