



Akumulatorowa, udarowa wiertarko-wkrętarka bez akumulatora i ładowarki, Typ: GSB1855



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | 070113 GSB1855 |
| GTIN | 4059952509402 |
| Klasa artykułu | 03B |

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. Zwarta konstrukcja, bardzo krótka główka (zaledwie 184 mm) umożliwia idealną obsługę (roz. GSB1860PC), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

w dostawie::

Akumulatorowa wkrętarka udarowa Cordless Concept **bez akumulatora**, ładowarki i z L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GSB 18V-55

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 4 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy

Opis techniczny

| | |
|--|-----------------------------|
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali | 13 mm |
| zakres mocowania uchwyty szybko mocującego | 1,5 - 13 mm |
| oznaczenie producenta | GSB 18V-55 |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) |
| konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy |
| zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora |
| typowe zastosowanie | Medium |
| maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN | 1,5 m/s ² |
| maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 35 mm |
| pojemność akumulatora | 4 Ah |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 1800 min ⁻¹ |
| Napięcie akumulatorów | 18 V |
| maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 - 460 min ⁻¹ |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | Bosch 18 V |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 55 Nm |
| maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm |
| masa | 1,1 kg |
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 28 Nm |
| maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN | 11 m/s ² |
| Rodzaj produktu | Wiertarko-wkrętarka udarowa |

