



## Szlifierka kąтова GWX Akumulator, Typ: 18V15SC



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	077011 18V15SC
GTIN	3165140964562
Klasa artykułu	03C

### Opis

#### Wykonanie:

- **Łatwo i szybko:** Łatwa wymiana akcesoriów do szlifierek kątowych bez ryzyka utraty części i konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.
- **Nie ma konieczności stosowania dodatkowych kluczy.**
- **Kompleksowo:** Duży wybór szlifierek kątowych i akcesoriów przy pełnej kompatybilności wstecznej.
- **Maksymalny komfort** dzięki w pełni beznarzędziowej i szybkiej wymianie akcesoriów.
- **Niezawodnie:** Innowacyjny system X-LOCK zapobiega błędnemu montażowi akcesoriów wymagających uwzględnienia kierunku pracy. Maksymalne bezpieczeństwo użytkowników dzięki sygnałowi akustycznemu przy prawidłowym montażu.
- **Czysta praca bez uciążliwych zarysowań!** Mniej widoczne i rzadsze ślady szlifowania w przypadku szlifierek kątowych X-Lock.

**Akumulatorowa szlifierka kąтова z technologią BITURBO Brushless z X-Lock.**

- **Taka sama wydajność jak w przypadku urządzenia przewodowego 1000 do 1800 W.**
- **Umożliwia szybsze cięcie i większy ubytek metalu niż dotychczasowe szlifierki akumulatorowe.**
- **Większe bezpieczeństwo** dzięki inteligentnemu systemowi hamowania oraz funkcjom KickBack i Drop Control.
- **Wybór poszczególnych stopni prędkości odbywa się za pomocą interfejsu użytkownika i modułu Bluetooth Connectivity.**

#### w dostawie::

Zawiera dodatkowy uchwyt Vibration Control, osłonę, moduł Connectivity, L-BOXX 136.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

złącze: złącze Bluetooth

oznaczenie producenta: GWX 18V-15 SC

Liczba dołączonych akumulatorów: 0  
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy  
 pojemność akumulatora: 8 Ah  
 Napięcie akumulatorów: 18 V  
 zakres prędkości obrotowej: 4500 - 9000 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
złącze	złącze Bluetooth
Liczba dołączonych akumulatorów	0
uchwyty narzędziowe	System X-LOCK
maks. Ø tarczy	125 mm
masa	2 kg
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
oznaczenie producenta	GWX 18V-15 SC
pojemność akumulatora	8 Ah
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
zakres prędkości obrotowej	4500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Napięcie akumulatorów	18 V
cechy szczególne	BITURO; Kickback Control; Drop Control

## Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Ładowarki akumulatorów Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Akumulatorowy zestaw startowy ProCore typ akumulatora, napięcie C18 V	073865 C18

Ładowarki akumulatorów Typ 1880CV

073866 1880CV

Akumulator litowo-jonowy ProCore typ akumulatora,  
napięcie C18 V

073857 C18