



Noże uniwersalne z oprawką magnezową i 3 ostrzami, 18 mm, długość całkowita: 165 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	845051 165
GTIN	4003773087533
Klasa artykułu	86E

Opis

Wykonanie:

Niezawodni towarzysze z unikalną stabilizacją ostrza. Innowacyjna szyna stabilizująca ze zmiennym wysuwem. Mocna i trwała obudowa z magnezu. Lekkość tworzywa, wytrzymałość aluminiowego odlewu ciśnieniowego. Oczko mocujące zabezpieczające narzędzie. Z trzema odłamywanymi ostrzami 8-członowymi, o szerokości 18 mm.

Zalety:

- **Płaskie i ergonomiczne suwaki oddzielnie do ostrza i szyny stabilizującej. Brak możliwości przypadkowego uruchomienia suwaków.**
- **Unikalna stabilizacja ostrza. Precyzyjny nacisk bez ryzyka skaleczenia. Brak możliwości przypadkowego wygięcia lub pęknięcia ostrza.**

Część zamienna:

Ostrza zamienne zob. nr 845010; 845015; 845016; 845017; 845018; 845019; 845021; 845023.

długość grotu: 100 mm

szerokość grotu: 18 mm

grubość grotu: 0,5 mm

długość całkowita: 165 mm

liczba ostrzy: 3

liczba odłamywanych odcinków ostrzy: 8

Opis techniczny

grubość grotu	0,5 mm
liczba ostrzy	3
długość grotu	100 mm

liczba odłamywanych odcinków ostrzy	8
długość całkowita	165 mm
szerokość grotu	18 mm
materiał uchwytu	Magnez
Rodzaj produktu	nożowy