


HOLEX**Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 60 średnio zgrubne, Ø
tulei x szerokość tulei: 10X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553710 10X20
GTIN	4062406572303
Klasa artykułu	53L

Opis**Wykonanie:**

Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

Korund zwykły (A).**Zastosowanie:**

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku również na krawędziach.

Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.

oznaczenie ziarnistości: A

Opis techniczny

szerokość tulei	30 mm
-----------------	-------

ziarnistość	średnie
Ø tulei	15 mm
ziarnistość	60
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy
Rodzaj produktu	Tulejki szlifierskie