



Szlifierki kątowe Akumulatorowy, Typ: M18FSAGV



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa szlifierka kąтова 115 mm z silnikiem POWERSTATE™ (bezsztotkowym) do zastosowań w najtrudniejszych warunkach pracy. Elektronika REDLINK PLUS™ oferuje zaawansowaną, cyfrową ochronę przed przeciążeniem dla maszyny i akumulatora oraz utrzymuje stałą wydajność pod obciążeniem. Z przełącznikiem czuwakowym.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki. W zestawie karton.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V

oznaczenie producenta: M18 FSAGV115XPDB-0

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

zakres prędkości obrotowej: 8500 min⁻¹

Opis techniczny

maks. Ø tarczy	115 mm
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
pojemność akumulatora	5 Ah
zasilanie energią	Zasilanie z baterii

układ czuwakowy	tak
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maks. wibracje wg EN	2,1 m/s ²
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zakres prędkości obrotowej	8500 min ⁻¹
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
oznaczenie producenta	M18 FSAGV115XPDB-0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
maks. głębokość cięcia	28 mm
masa	2,7 kg
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe