



Szlifierki kątowe akumulatorowe, Typ: M18FSAGDB



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Szlifierki kątowe FUEL™-Milwaukee, akumulatorowe, 18 V / 5,0 Ah:

- **trwały silnik bezszczotkowy, blokada wrzeciona, szybka regulacja osłony.**
- **z systemem szybkiej wymiany FIXTEC, do wymiany płytek bez użycia narzędzi.**

w dostawie::

W komplecie ładowarka, osłona, 2 kratki zabezpieczające przed zapyleniem, zestaw mocujący, uchwyt przeciwwibracyjny, pojemnik HD.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i akcesoria zob. od nr 073809 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ HB 18 V

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

oznaczenie producenta: M18FSAGDB

Liczba dołączonych akumulatorów: 2

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 5 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min⁻¹

Opis techniczny

Opakowanie

Walizka systemowa
(HD = Heavy Duty)

maks. głębokość cięcia	33 mm
maks. wibracje wg EN	3,4 m/s ²
pojemność akumulatora	5 Ah
zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
Napięcie akumulatorów	18 V
Blokada przed ponownym uruchomieniem	tak
Kickbackstop	nie
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ HB 18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Układ łagodnego rozruchu	tak
maks. Ø tarczy	125 mm
masa	2,7 kg
oznaczenie producenta	M18FSAGDB
układ czuwakowy	tak
Rodzaj produktu	Szlifierki kątowe