



Młoty udarowe akumulatorowe bez akumulatora, ładowarki i walizki., Typ: M18FHPX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym**
- **uchwyt wiertarski SDS-Plus**
- **metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości**
- **obroty prawe/lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.**
- **System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybko mocującym uchwytem wiertarskim.**
- **Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.**
- **Złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła.**
- **System antywibracyjny AVS.**

w dostawie::

Wersja zerowa – bez akumulatora, ładowarki i walizki.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V

chwyt: SDS Plus
 oznaczenie producenta: M18ONE FPHX
 Liczba dołączonych akumulatorów: 0
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 zakres prędkości obrotowej: 0 - 800 min⁻¹
 maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali: 13 mm

Opis techniczny

maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	30 mm
oznaczenie producenta	M18ONE FPHX
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
chwyt	SDS Plus
energia uderzenia	4,2 J
maks. wibracje wg EN	8,6 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	30 mm
liczba uderzeń	4600 min ⁻¹
masa	5,2 kg
zakres prędkości obrotowej	0 - 800 min ⁻¹
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
Rodzaj produktu	Młoty udarowe

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Ładowarki akumulatorów Typ M1418C6	073840 M1418C6