



Młoty udarowe akumulatorowe, Typ: M18FHX



Dane zamówienia

Numer katalogowy	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

- **solidne młoty udarowe z pneumatycznym mechanizmem udarowym**
- **uchwyt wiertarski SDS-Plus**
- **metalowy korpus przekładni o wysokiej wytrzymałości**
- **obroty prawe / lewe, wyłącznik udaru i elektr. układ regulacji prędkości obrotowej.**

Młot udarowy 18 V / 5,0 Ah Red z akumulatorem litowo-jonowym z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ EC, zoptymalizowany do wiercenia w betonie i murze. Układ elektroniczny Redlink-Plus™ – ochrona przed przeciążeniem zapewniająca dłuższą żywotność akumulatora, silnika i przekładni.

- **System szybkiej wymiany narzędzi FIXTEC do beznarzędziowej wymiany pomiędzy uchwytem SDS-Plus i metalowym, szybko mocującym uchwytem wiertarskim.**
- **Funkcja wyłączenia obrotu do lekkiego dłutowania.**
- **Złączka zabezpieczająca zabezpiecza użytkownika i urządzenie w sytuacji zablokowania wiertła.**
- **System antywibracyjny AVS.**

w dostawie::

W komplecie adapter FIXTEC SDS-Plus, szybko mocujący uchwyt wiertarski 1,5 – 13 mm, dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości, ładowarka szybkiego działania, 2 x akumulator 18 V, walizka transportowa.

wskazówka:

Pasujące wiertła do wiertarek udarowych HM są dostępne od nr 787000. Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. nr 073808 i nr 073840.

Opakowanie: Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
 odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 18 V
 chwyt: SDS Plus
 oznaczenie producenta: M18ONEFHX-552X
 Liczba dołączonych akumulatorów: 2
 rodzaj akumulatora: litowo-jonowy
 pojemność akumulatora: 5,5 Ah
 Napięcie akumulatorów: 18 V
 zakres prędkości obrotowej: 0 - 1330 min⁻¹

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
maks. wibracje wg EN	8,9 m/s ²
chwyt	SDS Plus
zakres prędkości obrotowej	0 - 1330 min ⁻¹
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	26 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
energia udaru	2,5 J
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	28 mm
oznaczenie producenta	M18ONEFHX-552X
Napięcie akumulatorów	18 V
liczba udarów	4800 min ⁻¹
pojemność akumulatora	5,5 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	2
kształt uchwytu narzędziowego	SDS-Plus
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	4,5 kg
Opakowanie	Walizka systemowa (HD = Heavy Duty)
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm

Rodzaj produktu

Młoty udarowe

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218SC	073840 M1218SC
Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC
Ładowarki akumulatorów Typ M1418C6	073840 M1418C6