



Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe, Typ: M12FHIR14



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE

- elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
- Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

Kompaktowa, akumulatorowa wkrętarka grzechotkowa o wysokiej prędkości obrotowej, z czułym regulatorem prędkości.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073814 oraz nr 073839.

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Strong
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 450 min ⁻¹

masa	1 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
pojemność akumulatora	2 Ah
Napięcie akumulatorów	12 V
konstrukcja	Wkrętarki grzechotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	47 Nm
oznaczenie producenta	M12FHIR14
uchwyty narzędziowe	czworokąt 1/4"
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Aksesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora MB12	073814 MB12
---	-------------