



Akumulatorowe wkrętarki grzechotkowe, Typ: M12FHIR38



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka kątowa oraz wkrętarka z grzechotką MILWAUKEE

- **elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, obroty prawe i lewe, zabezpieczenie przed przeciążeniem,**
- **oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.**
- **Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamiennie i ładowarki zob. od nr 073814, nr 073839 i nr 073840.
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Milwaukee typ B 12 V

oznaczenie producenta: M12FHIR38

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 12 V

maks. moment obrotowy w materiałach twardych: 75 Nm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	75 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
konstrukcja	Wkrętarki grzechotkowe
oznaczenie producenta	M12FHIR38
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	12 V
masa	1,4 kg
uchwyty narzędziowe	Czworokąt 3/8"
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 min ⁻¹
pojemność akumulatora	2 Ah
typowe zastosowanie	Strong
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Rodzaj produktu	Wkrętarka specjalna

Akcesoria

System akumulatorów litowo-jonowych M4B2/M12B2 typ akumulatora, napięcie akumulatora MB4 V	073814 MB4
--	------------