



Zestaw kluczy nasadowych, Liczba części: 11



Dane zamówienia

Numer katalogowy	620602 11
GTIN	4062406570200
Klasa artykułu	62C

Opis

Wykonanie:

Klucze odkuwane, z masywnym 6-kątnym trzonem do pomocniczego klucza płaskiego i otworami poprzecznymi do przetyczek. Bardzo stabilny, z głębokimi 6-kątnymi gniazdami przewierconymi przelotowo.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Zawartość:

Po 1 kluczu nr 620502: rozm. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23

Przetyczki nr 621600: rozm. 10 × 200

Przetyczki nr 621800: wielk. 175

Opis techniczny

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
liczba wkrętaków	9
metoda wykonania	kute
materiał	Stal chromowo-wanadowa

powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 14X15 mm	620502 14X15
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 20X22 mm	620502 20X22
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 18X19 mm	620502 18X19
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 10X11 mm	620502 10X11
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 16X17 mm	620502 16X17
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 6X7 mm	620502 6X7
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 21X23 mm	620502 21X23
Przetyczki walcowe Øxdługość całkowita 10X200 mm	621600 10X200
Przetyczki stopniowane długość całkowita 175 mm	621800 175
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 12X13 mm	620502 12X13
Klucze nasadowe,dwustronne rozwartość klucza 8X9 mm	620502 8X9