



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M18ONEFPRT-202X, Typ: M18ONEFPRT



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770460 M18ONEFPRT
GTIN	4058546347956
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

w dostawie::

W zestawie 2x akumulator litowo-jonowy nr 073827 rozm. MB18 i ładowarka w walizce z tworzywa sztucznego, nasadki 4,8; 6,0; 6,4 i 7,0 mm.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. nr 073816, 073827, 073839 i 073840. Wersja bez akumulatora i ładowarki jest dostępna pod numerem 770460 rozm. ONEFPRT-0.

skok przyrządu: 30 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 6,4 mm

siła osadzania: 20000 N

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

masa z akumulatorkiem: 2,5 kg

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
masa z akumulatorkiem	2,5 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	2
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	6,4 mm
skok przyrządu	30 mm
Masa bez akumulatorów	2,1 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
siła osadzania	20000 N
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych

Akcesoria

System akumulatorów litowo - jonowych M18B2 typ akumulatora, napięcie MB18 V	073827 MB18
--	-------------