



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych M18ONEFPRT-202X, Typ: ONEFPRT-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770460 ONEFPRT-0
GTIN	4058546347949
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

- oświetlenie diodowe obszaru pracy;
- zintegrowany klips na pasek.

w dostawie::

Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnie zamykanych ONEFPRT bez akumulatora i wyposażenia.

skok przyrządu: 30 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 6,4 mm

siła osadzania: 20000 N

Napięcie akumulatorów: 18 V

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
siła osadzania	20000 N

Masa bez akumulatorów	2,1 kg
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
skok przyrządu	30 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	6,4 mm
Rodzaj produktu	Przyrządy do nitów zrywanych