



Nitownice akumulatorowe do nitów z nakrętką jednostronnie zamykanych FireBird® Pro, Typ: CAS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770530 CAS
GTIN	4007081102513
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Przyrząd akumulatorowy do nitonakrętek do M10 z aluminium, do M8 stalowych i do M6 ze stali szlachetnej.

Zaleta:

Wysokowydajny, duża wydajność w sztukach z jednego ładowania akumulatora. Proste i pewne nawiercanie nakrętek nitów jednostronnych. Elektroniczne sterowanie nastawionego skoku osadzania. System szybkiej wymiany trzpieni gwintowanych.

w dostawie::

Po 1 trzpieniu gwintowanym i nasadce M4, M5 i M6, 1 klucz trzpieniowy 6-kątny, 1× klucz płaski dwustronny SW 24×27, akumulator litowo-jonowy przesuwany nr 770524 i ładowarka nr 770528, rozm. CAS w **L-BOXX**.

siła osadzania: 15 000 N

pojemność akumulatora: 2 Ah

Napięcie akumulatorów: 18 V

masa z akumulatorkiem: 2,4 kg

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	1
pojemność akumulatora	2 Ah
siła osadzania	15 000 N
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Napięcie akumulatorów	18 V
masa z akumulatorkiem	2,4 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych

Aksesoria

Akumulatorek litowo-jonowy szybkowymienny pojemność 2,0 Ah	770524 2,0
Ładowarka Typ CAS	770528 CAS