

Garant**Para rękawic MASTER CUT C OIL+, rozmiar rękawic: 12****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 094422 12 |
| GTIN | 4062406574222 |
| Klasa artykułu | 01H |

Opis**Wykonanie:**

Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ścięgu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitylowej zapewnia doskonale wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitrilu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się również do pracy w środowisku mokrym i zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitrilu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości.

GARANT MASTER CUT C OIL+. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony C. Doskonale nadają się do **prac przy wysokim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym**, np. na obrabiarkach skrawających.

Norma:

EN 388; EN 420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Stopień ochrony przed przecięciem: C

kolor: czarny

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Technologia tkania | 18G |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| materiał podłoża | HPPE |
| powłoka | Nitril/Nitril gesandet |
| zakres zastosowania | Precyzja |
| kolor | czarny |
| Stopień ochrony przed przecięciem | C |
| Rodzaj produktu | Rękawice antyprecięciowe |