

ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 7798, rozmiar rękawic: 10



Dane zamówienia

Numer katalogowy	094826 10
GTIN	7340118347271
Klasa artykułu	04R

Opis

Wykonanie:

Tegera® 7798. **Wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę, z koziej skóry licowej. **Kolor sygnałowy** zapewnia lepszą widoczność. Nadają się do obsługi **ekranów dotykowych**.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

kolor: czarne - żółte

Opis techniczny

rozmiar rękawic	10
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed niską temperaturą

EN 388:2016	2111X
EN 511	111
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
kolor	czarne - żółte
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą