

## ejendals

Para rękawic odpornych na niską temperaturę Tegera® 7798, rozmiar rękawic: 11



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	094826 11
GTIN	7340118347363
Klasa artykułu	04R

### Opis

#### Wykonanie:

Tegera® 7798. **Wyściełane** rękawice odporne na niską temperaturę, z koziej skóry licowej. **Kolor sygnałowy** zapewnia lepszą widoczność. Nadają się do obsługi **ekranów dotykowych**.

#### Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

rozmiar rękawic	11
Rodzaj rękawic	Rękawice chroniące przed niską temperaturą
Właściwości rękawic	Nadają się do ekranów dotykowych

zawartość	6
zastosowanie	wielorazowe
zakres zastosowania	Uniwersalne
norma	Wodoszczelność wg EN ISO 15383 (EN511)
norma	EN 511
EN 388.	2111X
EN 511	111
materiał podłoża	Kozia skóra licowa
wariant powłoki	Bez powłoki
kolor	czarne - żółte
Rodzaj produktu	Rękawice chroniące przed niską temperaturą