

Garant**DCGT 04T002, Gatunek: HB7025-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Klasa artykułu	21G

Opis

DCGT 04T002 HB7025-1 Gatunek: HB7025-1

Łamacz wiórów: SF

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,4 mmposuw f : 0,03 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 180 m/min

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Łamacz wiórów	SF
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7025-1
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,4 mm
posuw f	0,03 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 180 m/min

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 04T002
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia