

**Garant****CCGT 030102, Gatunek: HB7125-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Klasa artykułu	211

### Opis

CCGT 030102 HB7125-1 Gatunek: HB7125-1

Łamacz wiórów: VF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mmposuw  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 150 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCGT 030102
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 150 m/min

liczba wymian/ostrzy	2
Gatunek	HB7125-1
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw f	0,03 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	VF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia