

**Pneumatyczno-hydrauliczne przyrządy do nitów zrywanych , Typ: RAC182****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 770513 RAC182 |
| GTIN | 8033371219216 |
| Klasa artykułu | 72E |

Opis**Wykonanie:**

Ciśnienie robocze 6-7 barów. Zdejmowany pojemnik na trzpienie. Wydajna i niezawodna nitownica do nitów jednostronnie zamykanych. Szybkie i bezpieczne osadzanie nitów dzięki silnemu systemowi chwytnych szczęk (nie ślizga się na trzpieniu nita). Regulowane odsysanie w celu odprowadzania zerwanych trzpieni nitów do pojemnika.

w dostawie::

Nasadki (do stali węglowej, stali stopowej, aluminium, miedzi): 2,4; 2,4-3,4 i 4,8 mm. Nasadka (do aluminium): 6 mm. 1 buteleczka oleju hydraulicznego 50 ml.

skok przyrządu: 20,5 mm

siła osadzania przy 6 bar: 10500 N

zużycie powietrza na nit: 5,1 l

przyłącze do węża: 8 mm

maksymalna \varnothing trzpienia: 3,5 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 4,8 mm

Opis techniczny

| | |
|------|--------|
| masa | 1,7 kg |
|------|--------|

| | |
|---|------------------------------|
| do nitów zrywanych aluminiowych do | 6 mm |
| przyłącze do węża | 8 mm |
| skok przyrządu | 20,5 mm |
| siła osadzania przy 6 bar | 10500 N |
| maksymalna \varnothing trzpienia | 3,5 mm |
| zużycie powietrza na nit | 5,1 l |
| do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do | 4,8 mm |
| ciśnienie eksploatacyjne | 6 - 7 bar |
| Rodzaj produktu | Przyrządy do nitów zrywanych |