



Sprężarka akumulatorowa, Typ: M18FAC



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079844 M18FAC
GTIN	4058546325626
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Sprężarka akumulatorowa M18 FUEL™. Dzięki sprężonemu powietrzu o ciśnieniu 2,8 bar i efektywnej wydajności 48 l/m umożliwia pracę z popularnymi gwoździarkami i zszywaczami. Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący zaledwie 68 db(A) zapewnia przyjemne warunki pracy.

w dostawie::

Wersja bez akumulatorów i ładowarki.

wskazówka:

Inne rodzaje sprężarek dla rzemieślników dostarczane są na zamówienie.
Odpowiedni zestaw startowy akumulatora zob. nr 073833 rozm. M18HNRG12.

Opis techniczny

masa	14,4 kg
pobór mocy	0,4 kW
ciśnienie maksymalne (powietrza)	9,31 bar
maksymalna wydajność zasysania	126 l/min

oznaczenie producenta	M18FAC
poziom natężenia dźwięku przy pracy	68 dB(A)
szerokość	500 mm
maksymalna wydajność napełniania	74 l/min
długość	500 mm
wysokość	500 mm
pojemność zbiornika ciśnieniowego	7,6 l
Napięcie akumulatorów	18 V
Rodzaj produktu	Sprężarki

Akcesoria

Akumulatorowy zestaw startowyHigh Output™ Typ M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akumulator litowo-jonowyHigh Output™ typ akumulatora MHB12	073811 MHB12