

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 8/06
GTIN	4062406575731
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/06 mm \varnothing chwytu D_s : 8 mm
kod ISO uchwytu: A08H SCLCR/L06
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0602..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 10 mm
Przesunięcie osi L_3 : 5 mm
wysokość mocowania L_2 : 7 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	20 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	5 mm
długość całkowita L	100 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
\varnothing chwytu D_s	8 mm
wielk. płytki	6 mm
wysokość mocowania L_2	7 mm
kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06

