

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 10/06
GTIN	4062406575748
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 10/06 mm \varnothing chwytu D_s : 10 mm
 kod ISO uchwytu: A10K SCLCR/L06
 pasująca wymienna płytką skrawająca: CC.. 0602..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 12 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 6 mm
 wysokość mocowania L_2 : 9 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
Przesunięcie osi L_3	6 mm
\varnothing chwytu D_s	10 mm
śruby mocujące	269028 7
długość całkowita L	125 mm
kod ISO uchwytu	A10K SCLCR/L06
wielk. płytki	6 mm
długość główki L_1	20 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm

