

**Garant****Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 12/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 12/06
GTIN	4062406575755
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 12/06 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 12 mm  
kod ISO uchwytu: A12L SCLCR/L06  
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0602..  
minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 14 mm  
Przesunięcie osi  $L_3$ : 7 mm  
wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

wysokość mocowania $L_2$	11 mm
wielk. płytki	6 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	12 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
kod ISO uchwytu	A12L SCLCR/L06
długość całkowita L	140 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
długość główki $L_1$	24,3 mm

