

Garant**Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 25/12
GTIN	4062406575793
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A25R SCLCR/L12
długość główki L_1	43 mm
długość całkowita L	200 mm
Seria	GARANT Master
wielk. płytki	12 mm
śruby mocujące	269028 9
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 1204..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	27 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Przesunięcie osi L_3	13,5 mm
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki