

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 16/09
GTIN	4062406575762
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 16/09 mm \varnothing chwytu D_s : 16 mm
kod ISO uchwytu: A16Q SCLCR/L09
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 18 mm
Przesunięcie osi L_3 : 9 mm
wysokość mocowania L_2 : 15 mm

Opis techniczny

długość główki L_1	31 mm
Przesunięcie osi L_3	9 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
długość całkowita L	180 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
śruby mocujące	269028 8
wysokość mocowania L_2	15 mm
wielk. płytki	9 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SCLCR/L09

