

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260030 20/09
GTIN	4062406575779
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/09 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm
 kod ISO uchwytu: A20R SCLCR/L09
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 11 mm
 wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

wysokość mocowania L_2	18 mm
\varnothing chwytu D_s	20 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
śruby mocujące	269028 8
długość całkowita L	200 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
kod ISO uchwytu	A20R SCLCR/L09
Przesunięcie osi L_3	11 mm
długość główki L_1	36 mm
wielk. płytki	9 mm

