

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 8/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 8/06
GTIN	4062406573768
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 8/06 mm \varnothing chwytu D_s : 8 mm
 kod ISO uchwytu: A08H SCLCR/L06
 pasująca wymienna płytką skrawająca: CC.. 0602..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 10 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 5 mm
 wysokość mocowania L_2 : 7 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	10 mm
kod ISO uchwytu	A08H SCLCR/L06
Przesunięcie osi L_3	5 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
wysokość mocowania L_2	7 mm
długość główki L_1	20 mm
długość całkowita L	100 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	6 mm
\varnothing chwytu D_s	8 mm

