

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 12/06
GTIN	4062406576714
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 12/06 mm \varnothing chwytu D_s : 12 mm
 kod ISO uchwytu: A12L SCLCR/L06
 pasująca wymienna płytką skrawająca: CC.. 0602..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 14 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 7 mm
 wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	7 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 0602..
wielk. płytki	6 mm
długość główki L_1	24,3 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
\varnothing chwytu D_s	12 mm
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
kod ISO uchwytu	A12L SCLCR/L06

