

**Garant****Wytaczaki stalowe GARANT Master Turn, spiralne, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 10/06
GTIN	4062406576707
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	6 mm
wielk. płytki	6 mm
Seria	GARANT Master
długość główki $L_1$	20 mm
długość całkowita $L$	125 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
kod ISO uchwytu	A10K SCLCR/L06
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 7
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki