

**Garant****Wytaczaki HM, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 16/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 16/09 mm $\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 16 mm  
 kod ISO uchwytu: A16Q SCLCR/L09  
 pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 09T3..  
 minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 18 mm  
 Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm  
 wysokość mocowania  $L_2$ : 15 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
długość całkowita L	180 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	18 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A16Q SCLCR/L09
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	16 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 09T3..
długość główki $L_1$	31 mm
wielk. płytki	9 mm

