

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260031 20/09
GTIN	4062406576738
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki HM 20/09 mm \varnothing chwytu D_s : 20 mm
 kod ISO uchwytu: A20R SCLCR/L09
 pasująca wymienna płytką skrawająca: CC.. 09T3..
 minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 22 mm
 Przesunięcie osi L_3 : 11 mm
 wysokość mocowania L_2 : 18 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	22 mm
wielk. płytki	9 mm
długość całkowita L	200 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
kod ISO uchwytu	A20R SCLCR/L09
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC.. 09T3..
\varnothing chwytu D_s	20 mm
długość główki L_1	36 mm
śruby mocujące	269028 8
wysokość mocowania L_2	18 mm

